

Artikelnummer:  
**28602**

EAN-Nummer:  
4000870286029



Name

**LED G95 Inner Glow spiral 230lm E27 gold 1800K**

Hersteller  
Paulmann

#### Leuchtmitteldaten

Leistungsfaktor	0,47
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,5 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,5 s
Zündzeit <	0,5 s
Entspricht Glühlampe	21 W
Nennlichtstrom	230 lm
Lichtstromwinkel	360 °
Bestückung	4 W
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	80 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Gewicht brutto	140 g
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Stromstärke	38 mA
Bestückung	4 W
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Gewicht netto	94 g
Material	Glas
Bauform	Globe
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein
Inklusive Leuchtmittel	✓

#### Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	10,1 x 15,9 x 10,1 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

#### Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

#### Abmessungen

Höhe	145 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	145 x x mm
Durchmesser	95 mm



**Paulmann**  
28602

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.