

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 118134



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 500 mm
- force par plateau 35 kg
- 2 niveau(x) avec tablette de rétention
- réglable par pas de 25 mm
- porte battante
- ouverture via poignée tournante
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy

type de porte	porte battante	verrouillable	oui
hauteur	1000 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
largeur	500 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette de rétention	extension	80 %
charge tablette	35 kg	blocage d'extension	oui
tablettes extractibles	2 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette coulissante	35 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	28,3 kg