

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 75 kg, diamètre x largeur 260 x 85 mm, bandage polyuréthane coloris bleu, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm



Numéro d'article: 139563

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 75 kg
- diamètre x largeur 260 x 85 mm
- bandage polyuréthane coloris bleu
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 140x140 mm, Ø trou des vis 15 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 175 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 70 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	235 mm
modèle	roulette pivotante	largeur de roue	85 mm
charge	75 kg	portée	70 mm

pneumatique	polyuréthane	propriété surface de roulement	silencieuses
Ø de roue	260 mm	type de profilé	barrette profilée
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	175 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	175 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	140x140 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	15 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	couleur des pneumatiques	bleu
frein	sans	Poids	4,6 kg

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés