

fetra chariot à plateaux

force 250 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1240 x
415 mm, plateau(x) en bois, 12 bacs,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, roues avec bandage
TPE

Numéro d'article: 158769



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1240 x 415 mm
- hauteur 1197 mm
- plateau(x) en bois
- 12 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	Diamètre de roue	125 mm
longueur de plateau	1240 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	415 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1197 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	3 pièce	rabattable	non
charge	250 kg	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	surface	finition peinture époxy
équipement plateau(x)	cadre en acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre de bacs	12 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	livraison	démonté
norme européenne	non	garantie	10 années
alignement de niveaux	inclinable	équipement chariot	avec 12 bacs
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	Poids	499 kg

Accessoires

158770		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1240 x 415 mm, en bois avec finition hêtre
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant