

pompe p. jerrycans

commande par pied, boîtier en acier inoxydable

Numéro d'article: 200974



Pompe de transfert

actionné par le pied






pompe p. jerrycans

- pour diesel et huile avec une viscosité maximale de 500 mPas
- Convient pour jerrycans, ballons et fûts jusqu'à 120 litres
- commande par pied
- pompe le tube plongeur s'adapte automatiquement à la hauteur de fût
- boîtier en acier inoxydable

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| type de stockage de produits dan | manutention de fûts / conteneurs | matériau de boîtier | acier inoxydable |
| manipulation de fûts / conteneur | pompe à pied | profondeur d'immersion | 900 mm |
| type pompe | pompe p. jerrycans | équipement manutention pour fûts | le tube plongeur s'adapte automatiquement à la hauteur de fût |
| réipients de stockage | jerrycans, ballons et fûts jusqu'à 120 litres | pour viscosité max. | 500 mPas |
| fluide | diesel et huile | puissance refoul. max. l/levée | 26 l/levée |
| commande | pied | Poids | 1,48 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 201012 |  | bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir |
| 221116 |  | gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8 |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |