

Bauer opvangbak

voor 6 x 60 liter vat, opvangvolume
84 l, hoogte x breedte x diepte 205 x
1300 x 800 mm, van staal gelakt

Artikelnummer: 205544



Bauer Opvangbak

opvangbak


- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 6 x 60 liter vat
- opvangvolume 84 l
- hoogte x breedte x diepte 205 x 1300 x 800 mm
- van staal gelakt
- steunvoet, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Technische details



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	gelakt
type opvangbak	opvangbak	kleur	geeloranje // RAL2000
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	6 x 60 liter vat	onderbouw	steunvoet
opvangvolume	84 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	205 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1300 mm	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
diepte	800 mm	gewicht	41 kg
materiaal	staal		

Gerelateerde Producten

205578		wielenset, voor opvangbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm

525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm