

PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 50 l, hoogte x breedte x diepte 130 x 600 x 800 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag

VE 2 stuks

Artikelnummer: 219382



Opvangbak

voor kleinemballage

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 50 l
- hoogte x breedte x diepte 130 x 600 x 800 mm
- van polyethyleen
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	50 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	stapelbaar	nee
hoogte	130 mm	verrijdbaar	nee
breedte	600 mm	gewicht	18 kg
diepte	800 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm