

antivermoeidheidsmat

Eindhoven ESD

ESD - elektrisch geleidende uitvoering, hoogte x lengte x breedte 13 x 1500 x 900 mm, van rubber met belletjesoppervlak in zwart, antislip en balanceren



Artikelnummer: 235585



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- hoogte x lengte x breedte 13 x 1500 x 900 mm
- van rubber met belletjesoppervlak in zwart
- luchtkamers voor vastzuigen aan de vloer en maximale demping, afgeschuinde randen om te struikelen te voorkomen
- antislip en balanceren

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	13 mm	
	vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	1500 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	breedte	900 mm	

geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking uitrusting	luchtkamers, afgeschuinde randen
plaats van toepassing	binnen	vloerbedekking functie	antislip, balanceren
materiaal loopvlak	rubber	elektrisch geleidend	ja
oppervlak vloerbedekking	genopt	gewicht	6 kg
kleur	zwart		

Gerelateerde Producten

235625



ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm

221861



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867



werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

227891



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht