

antivermoeidheidsmat

Beilen

mat, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω, hoogte x lengte x breedte 14 x 3000 x 910 mm, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart



Artikelnummer: 235597




antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor zwaar gebruik
- mat
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan IEC61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
- hoogte x lengte x breedte 14 x 3000 x 910 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in zwart
- aardingskabel, afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- conform brandveiligheidsklasse EN 13501-1 Cf1-S1
- NFSI® gecertificeerd





Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|
| uitrusting werkplaats | vloerbedekking | lengte | 3000 mm |
| vloerbedekking | antivermoeidheidsmat | breedte | 910 mm |
| confectionering | mat | vloerbedekking uitrusting | aardingskabel, afgeschuinde randen, antislip-onderlaag |
| geschikt voor (branches) | droge, industriële ruimtes | elektrisch geleidend | ja |
| geschikt voor (gebruik) | zwaar gebruik | geleidingsweerstand | gemeten weerstand Rg 106 - 10 ⁹ Ω, Rp 106 - 10 ⁹ Ω |
| plaats van toepassing | binnen | moeilijk ontvlambaar | ja |
| materiaal loopvlak | microcellulair vinyl met pvc-laminering | berijdbaar | ja |
| oppervlak vloerbedekking | traanplaatprofiel | norm | EN 13501-1 Cfl-S1 // brandveiligheidsklasse |
| kleur | zwart | certificering | NFSI® gecertificeerd |
| hoogte | 14 mm | gewicht | 115 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|--|
| 235625 |  | ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken |
|--------|--|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213069 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 227867 |  | werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdombang, helmschaal van polyethyleen in blauw |
| 227891 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |