

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 780 x 800 x 1200 mm, inhoud 470 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 3 sleden



Artikelnummer: 525068

Maxi-container

container met grote capaciteit



- geschikt voor de opslag van vloeistoffen
- hoogte x lengte x breedte 780 x 800 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 600 x 710 x 1100 mm
- inhoud 470 l
- van polyethyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 3 sleden
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details




baktype	container met grote capaciteit	vloerconstructie	gesloten
geschikt voor (product/materiaal)	de opslag van vloeistoffen	draagvermogen dynamisch	450 kg
euronorm	ja	draagvermogen statisch	4500 kg
inhoud	470 l	stapelbaar	ja
hoogte	780 mm	vouwbaar	nee
binnenhoogte	600 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	800 mm	onderbouw	3 sleden

binnenlengte	710 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
breedte	1200 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	1100 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polyethyleen	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	verstevigingsribben	kleur	grijs
recyclebaar	ja	minimumlengte	1
wandconstructie	gesloten	gewicht	37 kg
wand uitrusting	verstevigingsribben		

Gerelateerde Producten

230143		scharnierdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 470 l inhoud, voor bak lengte x breedte 1200 x 800 mm
525075		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 470 - 695 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium