

## Format Tresorbau brandwerende kluis

veiligheidsniveau: S2,  
brandbeveiliging: LFS 30, hoogte x  
breedte x diepte 605 x 505 x 450  
mm, 1 niveaus, voor 7 ordners, romp  
gelakt in RAL7024 grafietgrijs, front  
gelakt in RAL7024 grafietgrijs

Artikelnummer: 528353



○ ○ ○  
**FORMAT**  
The Safe Company




## Format Tresorbau Compacte brandbeveiligingskast

Ideaal voor kleine bedrijven en afdelingen

Format Tresorbau brandwerende kluis

- veiligheidsniveau: S2
- brandbeveiliging: LFS 30
- hoogte x breedte x diepte 605 x 505 x 450 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 515 x 407 x 304 mm
- 1 niveaus
- voor 7 ordners
- vleugeldeur
- deuropeningshoek 180 °
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- 5 slotbout Ø 20 mm






- romp dubbelwandig
- deur driewandig
- constructie van staal
- romp gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- front gelakt in RAL7024 grafietgrijs
- verzekeringsbescherming: beroepshalve tot 2.500 €/privé tot 20.000 €
- voorbereid voor vloerverankering
- gewicht 96 kg

## Technische details

meubeltype	kast	binnendiepte	304 mm
type kast	veiligheidskast	wandconstructie	dubbelwandig
hoogte	605 mm	type deur	vleugeldeur
breedte	505 mm	openingshoek deur	180 °
diepte	450 mm	deurconstructie	driewandig
volume	64 l	materiaal	staal
veiligheidsniveau	S2	kleur voorkant	grafietgrijs // RAL7024
kast uitrusting	legborden	kleur romp	grafietgrijs // RAL7024
legborden / schappen aantal	1 stuks	oppervlak romp	gelakt
ordnercapaciteit	7 stuks	oppervlak front	gelakt
verankering	vloerverankering	afsluitbaar	ja
vergrendeling	driezijdig	sluitsysteem	dubbel baardslot
brandveiligheid	LFS 30	kluis	nee
verzekeraar	ja	slotbouten aantal	5 stuks
verzekeringsbescherming	beroepshalve tot 2.500 €/privé tot 20.000 €	diameter slotbout	20 mm
inbraakbeveiliging	ja	kleur bodem	grafietgrijs // RAL7024
binnenhoogte	515 mm	oppervlak legbord	gelakt
breedte binnen	407 mm	gewicht	96 kg

## Dit past ook bij ...

139643		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw
146303		mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
504279		stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik