

**FÜR SICHERES ARBEITEN IN
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN
BEREICHEN!**

NEU

■ Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21

■ Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.

Schaufeln und Spaten, funkenfrei

■ aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)




| Typ | Größe | Länge [mm] | Bestellnummer |
|--------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| ① Handschaufel | 180 x 220 mm | 550 | 250-408-J0 |
| ② Randschaufel, Stiel gerade | 240 x 290 mm | 1600 | 250-405-J0 |
| ③ Randschaufel, D-Stiel | 240 x 290 mm | 1270 | 265-043-J0 |
| ④ Frankfurter Schaufel, Stiel gerade | 240 x 300 mm | 1600 | 250-406-J0 |
| ⑤ Frankfurter Schaufel, D-Stiel | 240 x 340 mm | 1270 | 265-044-J0 |
| ⑥ Ballastschaufel, Stiel gerade | 280 x 380 mm | 1400 | 262-923-J0 |
| ⑦ Ballastschaufel, D-Stiel | 280 x 380 mm | 1150 | 262-922-J0 |
| ⑧ Spaten, T-Stiel | 180 x 260 mm | 1250 | 250-407-J0 |
| ⑨ Spaten, D-Stiel | 180 x 260 mm | 1270 | 265-042-J0 |

Kreuz- und Spitzhacken mit Stiel, funkenfrei

■ aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)

■ Kreuzhacken ähnlich DIN 20109



| Typ | Breite [mm] | Länge [mm] | Bestellnummer |
|--------------|-------------|------------|---------------|
| ① Kreuzhacke | 400 | 800 | 262-919-J0 |
| | 500 | 950 | 250-404-J0 |
| | 550 | 950 | 262-920-J0 |
| ② Spitzhacke | 650 | 950 | 262-921-J0 |

Brechstangen aus Sonderbronze, funkenfrei


■ auch in Ausführungen mit Spitze und Schneide lieferbar



| Länge [mm] | Bestellnummer Brechstange | Bestellnummer Brechstange mit Spitze und Schneide |
|------------|---------------------------|---|
| 450 | 250-412-J0 | - |
| 600 | 262-949-J0 | - |
| 750 | 262-950-J0 | - |
| 1000 | 262-952-J0 | 262-956-J0 |
| 1500 | 262-953-J0 | 262-958-J0 |
| 1800 | 262-954-J0 | 262-959-J0 |

Ringmaulschlüssel aus Sonderbronze, funkenfrei

■ analog DIN 3113



| Schlüsselweite | Länge [mm] | Bestellnummer |
|----------------|------------|---------------|
| 6 mm | 130 | 250-327-J0 |
| 7 mm | 130 | 250-328-J0 |
| 8 mm | 135 | 250-329-J0 |
| 10 mm | 150 | 250-330-J0 |
| 12 mm | 190 | 250-331-J0 |
| 13 mm | 190 | 250-332-J0 |
| 14 mm | 190 | 250-333-J0 |
| 17 mm | 210 | 250-334-J0 |
| 19 mm | 230 | 250-335-J0 |
| 24 mm | 270 | 250-336-J0 |
| 27 mm | 280 | 250-337-J0 |
| 30 mm | 300 | 250-338-J0 |
| 32 mm | 300 | 250-339-J0 |

Ringmaulschlüssel-Satz aus Sonderbronze, funkenfrei

■ auch in gekröpfter oder extra langer Ausführung erhältlich



| Ausführung | Schlüsselweite | Bestellnummer |
|-------------------------|----------------|---------------|
| ① 12-teilig | 10-32 mm | 262-671-J0 |
| ② 10-teilig, gekröpft | | 262-672-J0 |
| ③ 10-teilig, extra lang | | 262-673-J0 |

Schaber aus Sonderbronze, funkenfrei

■ auf Wunsch mit kostenlosem Stiel



| Typ | Breite [mm] | Länge [mm] | Bestellnummer |
|----------|-------------|------------|---------------|
| Spachtel | 40 | 210 | 250-392-J0 |
| | 50 | 210 | 250-393-J0 |
| | 60 | 210 | 250-394-J0 |
| | 80 | 230 | 250-395-J0 |
| Schaber | 100 | 220 | 262-915-J0 |
| | 150 | 220 | 262-916-J0 |

Reinigungswerkzeug aus Sonderbronze, funkenfrei



Roststecher mit Stiel, aus Sonderbronze, funkenfrei



| Typ | Länge [mm] | Bestellnummer |
|--------------------|------------|---------------|
| Reinigungswerkzeug | 480 | 250-402-J0 |
| Roststecher | 600 | 265-041-J0 |