

# Hebel-Schneidemaschine 597




- Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Robuster Handgriff mit ausgeprägter Schutz Nase
- Geschraubtes, geschliffenes Obermesser
- Geschraubtes, geschliffenes Untermesser
- Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl
- Zuverlässige Sicherheitsautomatik
- Arretierbare Bügelpressung
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung
- Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm
- DAHLE 597 mit Werkstoffmesser

Artikelnummer: 00597-21540  
 EAN: 4007885005973


Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg	Ausstattungsmerkmale
597	550	A3	3,5	600 x 365	14,7	Werkstoffmesser



Gewerblicher Einsatz:  
 Kontinuierlich zu Höchstleistungen bereit.



Schnittlänge 550 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Tischgröße Außenmaß 600 x 365 mm



GS DGVG geprüft



Ausgereifte Sicherheitsautomatik gibt zuverlässigen Schutz und freie Sicht auf die Schnittkante



Mit Werkstoffmesser geeignet zum Schneiden von unterschiedlichsten Materialien



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle

# Hebel-Schneidemaschine 597



Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar