

## Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600  
mm, Etage(n) aus MDF in Buche,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158132



## Rollcart Etagenwagen

Traglast 250 kg

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Höhe x Länge x Breite 1500 x 1090 x 600 mm
- Etage(n) aus MDF in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	600 mm	Rad-Ø	160 mm
Höhe	1500 mm	Radlager	Rillenkugellager
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	250 kg	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	MDF	elektrisch leitend	nein
Farbe Etage	Buche	Schiebebügel	0 Stück
Material	Stahl	klappbar	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1090 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	600 mm	Gewicht	51 kg
Euronorm	nein		

## Zubehör

157956		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar