

Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

Für maximal 24 x 200-Liter-Fass,
Einlagerung liegend, Höhe x Breite x
Tiefe 3550 x 6200 x 1530 mm, mit
Schiebetür, 2 Ebene(n) mit
Bodenrost, Aus Stahl verzinkt mit
Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 200405



Lacont Gefahrstoff-Regalcontainer

für liegende Fässer

Gefahrstoff-Regalcontainer



- Für maximal 24 x 200-Liter-Fass, Einlagerung liegend
- Zur Lagerung im Freien
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 3550 x 6200 x 1530 mm
- Ausgestattet mit Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitblechen vor der Rückwand, Kranösen für Leertransport
- mit Schiebetür
- 2 Ebene(n) mit Bodenrost
- Rahmen verschweißt
- Aus Stahl verzinkt mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- Feuerverzinkte Fußplatten zur Bodenverdübelung vorbereitet
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



Technische Details

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Bodenwanne Anzahl | 2 Stück |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Regal | Auffangvolumen Bodenwanne | 650 l |
| Regaltyp | Gefahrstoff-Regalcontainer | Regal Ausstattung | Durchschubsicherung, Flüssigkeits-Einleitbleche, Kranösen |
| Regalfeld | Grundfeld | Türtyp | Schiebetür |
| Lagerort | im Freien | abschließbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Material | Stahl |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise des Containers behördlich zugelassen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Befestigungsart | Bodenverdübelung über Fußplatten | Oberfläche | verzinkt // lackiert |
| Höhe | 3550 mm | Farbe | blau// RAL5015 |
| Breite | 6200 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt // lackiert |
| Tiefe | 1530 mm | Oberfläche Traversen | verzinkt // lackiert |
| Kapazität | 24 x 200-Liter-Fass | Farbe Ständer | blau// RAL5015 |
| Kapazität Fässer (max.) | 24 x 200-Liter-Fass | Farbe Traversen | blau// RAL5015 |
| Einlagerung | liegend | Farbe Ausführung | blau// RAL5015 |
| Nutzung | einseitig | Anlieferung | fertig montiert |
| Lagerebenen | 3 Stück | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Nutzungshinweis Gefahrstoffveror | Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben |
| Böden- / Ebenentyp | Bodenrost | Gewicht | 2500 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 510903 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |