


Gmöhling Alu-Kastenwagen

Traglast 300 kg, Inhalt 945 l, Höhe x Länge x Breite 970 x 1680 x 930 mm, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 204102



GMÖHLING



Gmöhling Alu-Kastenwagen

Alu-Kastenwagen

- Traglast 300 kg
- Inhalt 945 l
- Höhe x Länge x Breite 970 x 1680 x 930 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Seitenwand	fix
Wagentyp	Kastenwagen	Schiebebügel	2 Stück
Material	Aluminium	Deckel	nein
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	970 mm	Bereifung	Vollgummi
Länge	1680 mm	Radlager	Rollenlager

Breite	930 mm	Rad-Ø	200 mm
Inhalt	945 l	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten Ausstattung	1 Längswand mit Eingrifföffnung	Gewicht	44 kg
Wand Ausstattung	umlaufende Sicken		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm