

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 100 kg, Durchmesser 35 mm,
Naben Länge 30 mm, Mit
Polyurethan-Bereifung, Nabe mit
Schwenklager, Felge aus Stahl,
Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,5
mm



Artikelnummer: 243650

Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 100 kg
- Durchmesser 35 mm
- Naben Länge 30 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Stahl
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,5 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	10,5 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	100 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	Polyurethan	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	35 mm	Nabenlänge	30 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Schwenklager

Gewicht 0,21 kg