

SECO

Schiebebügelwagen

RuXXac Dandy

Traglast 180 kg, Ladefläche Länge x Breite 740 x 465 mm, Plattform aus Kunststoff, Plattform durchbrochen mit Griffloch, Schiebebügel klappbar, Gestell in grau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 273068



Schiebebügelwagen

- Geeignet für ergonomische Transporte
- Traglast 180 kg
- Ladefläche Länge x Breite 740 x 465 mm
- Höhe x Länge x Breite 895 x 770 x 465 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt)
- Plattform aus Kunststoff
- Plattform durchbrochen mit Griffloch
- Plattform wasserfest
- Schiebebügel klappbar
- Gestell in grau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Räder mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Plattformwagen	Etagen Anzahl	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	klappbar	ja
geeignet für (Anwendung)	ergonomische Transporte	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	180 kg	Sicherungsrand	nein
Ladeflächenlänge	740 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	465 mm	Bereifung	TPE
Plattform	durchbrochen	Durchmesser Rad	100 mm
Material Plattform	Kunststoff	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausstattung	Griffloch	Höhe	895 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Länge	770 mm
Aufbauten	keine	Breite	465 mm
nestbar	nein	Farbe	grau
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschraubt	Gewicht	9,8 kg

Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
219530		Kunstpflanze Olivenbaum, Höhe 1250 mm, Pflanze aus Polyethylen, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße