



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RK 4/25 SL-25x4²

RK 4/25 SL-25x4²

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

254 x 180 x 90 mm
 Artikelnummer: 61002501

Rijenklemmenbehuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 8 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 2 kabelinvoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 invoering M32, afdichtbereik 13 - 23 mm

met 25 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	254 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	90 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE
--------------------	--------------------------------

Toebehoren

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

KS M25-gro - combiset

HBA - Opzetstuk voor handbediening

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

KS M40 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

VSG - Hangslotset



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RK 4/25 SL-25x4²

0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefloze klemmen
Aantal klemmen:	25 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm ²