



# NETYS PL

Gebruiksvriendelijke beveiliging met meervoudige contactdozen  
600 en 800 VA

Enkelfasige UPS



NETYS PL  
600 VA

NETYS PL  
800 VA

## De oplossing voor

- > PC: LCD- of CRT-beeldschermen, scanners, printers enz.
- > Kassa's
- > Interactieve terminals

## Technologie

- > VFD "offline"

## Certificeringen



## Een innovatieve oplossing en een geavanceerd ontwerp

- Compacte en praktische steekbare stroombeveiliging waarin een groter aantal contactdozen is geïntegreerd die zijn afgestemd op computers en IT-randapparatuur in kleine kantoren en thuishandkantoren voor een makkelijkere aansluiting en nettere bekabeling.
- Modern design, geschikt voor plaatsing boven/onder bureau of vloerinstallaties.
- Extra USB-poort bovenop voor het opladen van mobiele apparaten (bijvoorbeeld telefoons, MP3 enzovoort).


## Aangepaste beveiliging voor al uw behoeften

- 6 uitgaande contactdozen (ook verkrijgbaar in uitvoering met Britse en Franse contactdozen) voor een eenvoudige distributie direct naar uw toepassingen:
  - 4 contactdozen zijn beveiligd tegen stroomonderbrekingen en overspanning, voor uw meest gevoelige toepassingen (professionele desktopsystemen, werkstation en monitoren). Door de back-uptijd (tot 30 minuten) kunnen standaardtaken en -configuraties voor de pc worden opgeslagen.
  - 2 contactdozen zijn alleen beveiligd tegen overspanning, voor minder kritieke toepassingen (1200 VA) en belastingen met hoge stroomopname (laserprinters).

## Gebruiksvriendelijk


- Gebruiksmodus aangegeven met de slimme led-indicatorlampjes.
- Eenvoudig batterijonderhoud en eenvoudige vervanging.
- Geïntegreerde voedingskabel aan de zijkant, zodat alle zes de contactdozen kunnen worden gebruikt.

## Aansluitingen



1. Gefilterde contactdozen
2. Contactdozen van wisselrichter
3. Led
4. Aan-/uitknop
5. USB-poort om mobiele apparatuur op te laden
6. Zekering
7. Seriele USB-poort
8. Voedingskabel

## Typen contactdozen



Fransen contactdoos      Duits/Italiaanse contactdoos      Britse contactdoos

## Elektrische standaardfuncties

- USB-poort om mobiele apparatuur op te laden



## Technische gegevens

		<b>NETYS PL</b>	
	600 VA	800 VA	
Sn	600 VA	800 VA	
Pn	360 W	480 W	
Stroom (piek)	1200 VA		
Ingang / uitgang	1/1		
<b>INGANG</b>			
Nominale spanning	230 V		
Spanningstolerantie	180 - 270 V		
Nominale frequentie	50/60 Hz met automatische selectie		
Netvoedingsaansluiting	Snoer met stekker		
<b>UITGANG</b>			
Nominale spanning	230 V ±10%		
Nominale frequentie	50/60 Hz ±1%		
Golfvorm	Blok golf		
Beveiliging	Overbelasting, aanzienlijke ontlading en kortsluiting		
Aansluitingen	4 contactdozen voor UPS-beveiliging en beveiliging tegen overbelasting, 2 contactdozen voor beveiliging tegen overbelasting		
Standaard van stopcontact	Brits, Frans of Duits/Italiaans		
<b>BATTERIJEN</b>			
Type	Gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar		
Back-up tijd <sup>(1)</sup>	15 min	20 min	
<b>COMMUNICATIE</b>			
Interfaces	USB		
Lokale communicatiesoftware	Local View		
<b>UPS-KAST</b>			
Afmetingen BxD x H	220x220x123 mm		
Gewicht	3,6 kg	4,1 kg	
Kleur	Zwart	Wit	
<b>NORMEN</b>			
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2		
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2		
Productverklaring	CE, RCM (E2376)		

(1) Pc + 17-inch LCD-beeldscherm.

## Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale vaste-lijn-oplossing met UPS-bewaking en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Mac OS X® besturingssystemen.