

Tube Micro Trio Zwart DimToWarm 960lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 320695
 EAN: 7021983206954



Elektrisch

System wattage: 18W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 960lm
 Werkzaamheid: 53 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L80/B20>50,000
 Optiek: Reflector medium
 Bundelhoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 29
 Diameter (mm) D: 250
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 5mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.793 / 1.504

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 255 x 260 x 110



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 9 5 4