

Junistar Lux IsoSafe Grafiet 590lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902528
 EAN: 7021989025283
 Vervangt: 902344, 923381



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 590lm
 Werkzaamheid: 74 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 1
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 54
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75

