

## swingo 250µmicro

Der TASKI swingo 250µmicro ist ein echter Durchbruch in der Bodenreinigung. Der swingo 250µmicro ist ein brillanter Ersatz für das Wischen und bietet die Leistung einer Scheuersaugmaschine mit dem Komfort, der Leichtigkeit und der Einfachheit eines Mopps. Jetzt kann jeder ein professionelles Bodenreinigungsergebnis erzielen.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile

- Mehr entfernte Verschmutzungen für die Reinigung in einem Durchgang
- Mehr Reinigungsdruck für sichtbar saubere Böden
- Bessere Wasseraufnahme für sicherere Böden
- Geringerer Arbeitsaufwand für deutlich reduzierte Reinigungskosten
- Deutlich geringerer Wasser- und Chemikalienverbrauch für mehr Nachhaltigkeit
- Sicherer und ergonomischer für weniger Anstrengung und Ermüdung
- Robuste, leistungsstarke Akku- und Motortechnologie für mehr Leistung und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO).

### Effektivere Reinigungsergebnisse

TASKI Scheuersaugmaschinen entfernen bis zu 5 Mal mehr Schmutz als beim Wischen. Eine Kombination aus erhöhtem Reinigungsdruck und überlegener Wasserrückgewinnung bedeutet, dass die Böden im Vergleich zu einem gewischten Boden sichtbar sauberer sind.

### Überlegener Reinigungsdruck

Bis zu 10-facher Reinigungsdruck bedeutet, dass die maschinelle Reinigung der manuellen Reinigung weit überlegen ist. Leistungsstarke und effiziente Digitalmotoren sorgen dafür, dass der swingo 250µmicro hartnäckige Verschmutzungen in einem Durchgang schnell beseitigt. Testergebnisse zeigen, dass die Verwendung von Twister-Pads die Ergebnisse weiter verbessern und sogar vernachlässigte Böden wiederherstellen kann.

### Überlegene Wasseraufnahme

Selbst die besten Nasswischsysteme hinterlassen ein unsicheres Maß an Wasserrückständen. Nasse Böden bedeuten ein hohes Risiko, auszurutschen und zu stürzen. Ein leistungsstarker digitaler Saugmotor sorgt dafür, dass bis zu 65 % mehr Schmutzwasser aufgenommen wird. Die gebogene Saugleiste des swingo 250µmicro sorgt dafür, dass das Wasser sicher zentral abgeleitet und effizient aufgesaugt wird, sodass die Böden sicher sauber und trocken bleiben.

### Senkung der Reinigungskosten

Wischen ist eine ermüdende und arbeitsintensive Methode. Da der Arbeitsaufwand mehr als 80 % der gesamten Reinigungskosten ausmacht, kann die Zeitersparnis des swingo 250µmicro die gesamten Reinigungskosten um bis zu 80 % reduzieren.

### Reduzierung von Wasser & Chemikalien

Die supereffiziente Wasserverteilung des swingo 250µmicro bedeutet, dass jedes Jahr 6.500 l Wasser und die dazugehörigen Chemikalien eingespart werden. Das ist eine Reduzierung von 80 % im Vergleich zum Wischen. Der swingo 250µmicro ist nicht nur eine effizientere Antwort, sondern auch eine nachhaltigere Lösung.

### Sicherer & ergonomischer

Mit seiner sicheren Parkposition, dem geringen Griffgewicht und dem bequemen Transportmodus ist der swingo 250µmicro so einfach zu bedienen. Die fußbetätigten Bürsten- und Saugleistenhebel bedeuten kein Bücken und der Parkmodus bedeutet, dass die Maschine sicher positioniert werden kann, wenn sie unbeaufsichtigt ist.

### Robuste leistungsstarke Akku- & Motortechnologie

Mit 2 x 80-Minuten-Akkus und nur 1 Stunde Ladezeit ist kontinuierliche Reinigung jetzt Realität. Die NX-Li-Ion-Akkutechnologie liefert 2.500 Zyklen und in Kombination mit den neuesten wartungsfreien Digitalmotoren hält der swingo 250µmicro länger und hat geringere Gesamtbetriebskosten (TCO).



# swingo 250µmicro

<b>TASKI swingo 250µmicro</b>	<b>Technische Daten</b>
Produktivität	1.320 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite (cm/Zoll)	44 / 17,3
Saugdüsenbreite	52 cm
Frischwassertank	2.2 L
Schmutzwassertank	3 L
Lösungsdurchfluss (ml/min)	70-330
Leistung pro Tankfüllung	682 m <sup>2</sup> /Tank
Batteriekapazität/Autonomie 1 Batterie (Min.)	60-80
Akkukapazität/Autonomie 2 Akku (Min.)	160
Akku-Ladezeit	1 Std. (80 %)
Akku-Ladezeit	2 Std. (100%)
Leistung pro Ladung	2150 m <sup>2</sup>
Nennleistung	500W
Nennspannung	37V
Bürstenrotation	140 U/Min.
Maschinengewicht ohne Batterie	21 kg
Maschinengewicht mit Batterien & Wasser	25 kg
Abmessungen (L x B x H)	450 x 520 x 1200 cm
Geräuschpegel	≤68,5 dB(A)
Vibrationspegel	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
Zulassungen	IPX3

<b>Artikelnummer</b>	<b>(SKU)</b>
TASKI swingo 250µmicro Starter Kit	SH7524889

(Maschine wird komplett mit 2 x Batterien, Ladegerät und 2 Bürsten geliefert)

<b>Zubehör / Zusatzwerkzeuge Artikelnummer</b>	<b>(SKU)</b>
NX-Batterie (2 x im Lieferumfang der Maschine)	7524891
NX-Ladegerät (Lieferung mit EU/UK/SEV-Kabeln)	7524892
Bürste (2 x im Lieferumfang der Maschine)	7524893
Führungsteller	7524894
Twister Pad Grün	912355
Rotes Bodenpad 225mm	7524895
Grünes Bodenpad 225mm	7524898

