

Artikelnummer: 127022

Kurzbeschreibung: Industria'«le kraanweegschaal KERN HFM 3, max. 3000 kg

Langbeschreibung: Industria'«le kraanweegschaal KERN HFM, tot 10 t: Voorzien van draaibare haak met borgsluiting, een zelfverlichtend led-display, cijferhoogte 30 mm en een led-laadcontrole van de accu. De gebruiksduur bedraagt ca. 60 uur, de oplaadtijd via de adapter neemt 12 uur in beslag. Met data-hold-functie: de gewichtswaarde wordt via de hold-toets zo lang "bevroren" tot de hold-toets opnieuw ingedrukt wordt. De nauwkeurigheid bedraagt 0,2% van het max. weegbereik. Infrarood-afstandsbediening standaard uitvoering met bereik van ca. 20 m

- alle functies behalve "ON/OFF" selecteerbaar
- inclusief batterij size AAA (2 x 1,5 V)
- afm.: b 48 x d 10 x h 95 mm

DKD-kalibratiecertificaat - op aanvraag - tegen meerprijs mogelijk (a.u.b. gelijk meebestellen, achteraf niet mogelijk!) **Model HFM 3**

- weegbereik: max. 3000 kg
- schaalind.: 500 g
- gewicht: ca. 18 kg
- afm. behuizing: b 270 x d 175 x h 200 mm
- afm. totaal: *A* 75/*B* 50/*C* 540/*D* 610 mm

