

**Artikelnummer:** 127586

**Kurzbeschreibung:** spaanbak SGU 50, blauw (RAL 5012)

**Langbeschreibung:** Spaanbak SGU 50: De spaancontainer SGU is speciaal ontworpen voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Geschroefde geperforeerde plaat 100 mm boven de vloer, gat  $\approx$  3 mm, steek 6 mm. Aftapkraan 1", voor het aftappen van vloeistoffen. Kantelen op elke gewenste hoogte door middel van een kabel die uit de heftruckzitting wordt getrokken. Buisplaat met randprofiel rondom. Stevig basisframe met zakken. Bescherming tegen onbedoeld wegglijden en kantelen. Olie- en waterdicht.

- Inhoud in m<sup>-3</sup>: 0,50
- Draagvermogen in kg: 1000
- Eigen gewicht in kg: 137
- Afmetingen (L x B x H) in mm: 1440 x 780 x 780

