

## M23 Hood 7-12 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 100 0402
Beschreibung	M23 Hood 7-12 mm
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09151000402">https://b2b.harting.com/09151000402</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Signal
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	EMV Version

### Ausführung

Baugröße	M23
Ausführung	gerader Kabeleingang
Verriegelungsart	Schraubverriegelung

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP67 im verriegelten Zustand IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Klemmbereich	7 ... 12 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kupferzinklegierung
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

## Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	5
Nettogewicht	74,74 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder