



26363609

Ex Polyester Ex leer

360 x 360 x 91 mm

Ex Polyester Ex leer 360 x 360 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	360 mm
Breite	360 mm
Tiefe	91 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	ABS, ATEX, CCOE Indien, EAC (TR CU), EXPLOLABS, IECEx, INMETRO, ISCVE Ukraine, UL Ex

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	4.1 kg
GTIN	4250157916396

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

Zubehör



10027001

Gelenk aussen / grau



10061425

Tragschiene TS 35/7,5 für xx.163609



10081118

Montageplatte für 02.363609