



ESD Räder und Rollen / ESD wheels and castors

Um eine sichere Ableitung vorhandener Ladungen über den Fußboden zu gewährleisten, ist der Einsatz elektrisch leitfähiger Räder und Rollen z. B. bei Transport- und Kommissionierwagen im ESD-Bereich unerlässlich. Für größtmögliche Sicherheit wird empfohlen, ausschließlich leitfähige Räder oder Rollen einzusetzen. Alle Rollen sind standardmäßig mit leitfähiger Bereifung, kugelgelagerten Rädern, verzinktem Stahlgehäuse und doppeltem Rückenkugellager ausgerüstet. Rad-Ø 75 mm und Ø 100 mm mit Fadenschutz. Abweichende Ausführung (z.B. mit Gleitlager) und **weitere Größen auf Anfrage**.

*It is necessary to use electrically conductive castors within EPAs to ensure a safe discharge of static charges. Use exclusively conductive castors to optimize the ESD protection! All castors equipped with conductive rubber, ball beared wheels and galvanized housing. Wheels Ø 75 mm and Ø 100 mm equipped with thread protection. Further types e.g. equipped with slide bearing or **further sizes upon request**.*



Alle Räder und Rollen in grau, ohne Abrieb / all wheels and castors in grey without abrasion

Lenkrollen mit Rückenlochung / swivel castor with hole

Ø Rückenlochung: 10,2 mm / Ø hole: 10.2 mm




Lenkrollen mit Gewindestift / swivel castor with thread

Gewindesttift: M 10 x 18 mm thread: M 10 x 18 mm




Lenkrollen mit Rückenplatte / swivel castor with plate

Plattengröße: 60 x 60 mm, Ø Schraubloch: 6 mm Lochabstand: 38 x 38 bis 46 x 46 mm plate size: 60 x 60 mm, Ø screw hole: 6 mm hole distance: 38 x 38 up to 46 x 46 mm



Bockrollen / rigid castors

Plattengröße: 56 x 56, 67 x 60 mm Ø Schraubloch: 6 mm Lochabstand: 38 x 38 bis 46 x 46 mm plate size: 56 x 56, 67 x 60 mm, Ø screw hole: 6 mm hole distance: 38 x 38 up to 46 x 46 mm



Räder / wheels

kugelgelagert / ball beared



						Lenkrollen / swivel castor	Lenkrollen mit Bremse / swivel castors with brake
50	19	71	25	40	C-197-8301	C-197-8311	
75	23	101	28	60	C-197-8302	C-197-8312	
100	25	122	34	80	C-197-8303	C-197-8313	
50	19	71	25	40	C-197-8321	C-197-8331	
75	23	101	28	60	C-197-8322	C-197-8332	
100	25	122	34	80	C-197-8323	C-197-8333	
50	19	71	25	40	C-197-8341	C-197-8351	
75	23	101	28	60	C-197-8342	C-197-8352	
100	25	122	34	80	C-197-8343	C-197-8353	
						Bockrollen / rigid castors	
50	19	71		40		C-197-8361	
75	23	101		60		C-197-8362	
100	25	122		80		C-197-8363	
						Räder / wheels	
50	19	6	22	50		C-197-8371	
75	23	6	28	75		C-197-8372	
100	25	8,2	28	80		C-197-8373	

Weitere Räder und Rollen auf Anfrage / other wheels and castors upon request

ESD-Stuhlrollen und Gleiter / ESD chair castors and gliders

Ableitfähige, gekennzeichnete und lastabhängig gebremste ESD-Sicherheitsstuhlrollen. Entsprechend der jeweiligen Bodenbeschaffenheit sind zwei verschiedene Ausführungen lieferbar. Lieferung als kompletter Rollensatz zu 5 St.

Conductive ESD castors with automatic locking system. Two types available. Set is consisting of 5 pieces.

- ① harte ESD-Stuhlrollen für weiche Böden (z.B. Teppich) hard castors for soft flooring (e.g. carpet):
- ② weiche ESD-Stuhlrollen für harte Böden (z.B. PVC) soft castors for hard flooring (e.g. vinyl):
- ③ ableitfähige, gekennzeichnete Gleiter für den ESD-Bereich. Zur Ausrüstung hoher ESD-Arbeitsstühle. conductive ESD gliders. For mounting on high chairs.

Bestellnr. / order-no.:

C-01-004s

C-01-005s

C-01-006s

