



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | TeSys |
| Produkt- oder Komponententyp | Serielle Timermodule |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LA4DT |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Produktkompatibilität | LC1D09 - D38 LC1D80 - D150 LC1D40A - D80A |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|--|
| Montageort | Oben |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 24 - 250 V AC 50/60 Hz 24 - 250 V DC |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | Durch mechanischen Kontakt: 0,8 - 1,1Uc |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 250 V entspricht IEC 60947-1 |
| Anschlüsse - Klemmen | Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm ² flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm ² starr mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm ² flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 1 Kabel(n) 1...2,5 mm ² starr ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² starr mit Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Stecker 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² starr ohne Kabelende |
| [M] Anzugsdrehmoment | 1,7 Nm |
| Elektrische Lebensdauer | 30 Mcycles |
| Zeitschaltuhrtyp | Einschaltverzögerung |
| Zeitverzögerungsbereich | 25 - 500 s |
| Rückstellzeit | 150 Ms während Zeitverzögerung 50 ms nach Zeitverzögerung |
| Lokale Signalisierung | Leuchtet während der Zeitverzögerung |
| [Ures] Restspannung | 3,3 V |
| Produktgewicht | 0,04 kg |

Montage

| | |
|--------------------------------------|--|
| Normen | IEC 60255-5 |
| Produktzertifizierungen | UL CSA |
| Schutzart (IP) | IP2x entspricht IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...55 °C |
| Geräte-Umgebungstemperatur | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |
| Schutzart | Durch Varistor integriert |
| Wärmeabgabe | 2 W |
| Störfestigkeit gegen Unterbrechungen | 10 Ms während Zeitverzögerung 2 ms nach Zeitverzögerung |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,064 cm |
| VPE 1 Breite | 4,826 cm |
| VPE 1 Länge | 5,08 cm |
| VPE 1 Gewicht | 45,36 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 70 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,823 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|