

Wiha SYSTEM 4.

Ideal für Präzisionsarbeiten.

SYSTEM 4 Kombiklingen.



269 SYSTEM 4 TORX® Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.					
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5



269 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Best.-Nr.					
00582	1,3	1,3	120	4,0	5
00583	1,5	1,5	120	4,0	5
00584	2	2	120	4,0	5
00585	2,5	2,5	120	4,0	5
00586	3	3	120	4,0	5
00587	4	4	120	4,0	5

SYSTEM 4 Kombiklingen.



269 SYSTEM 4 Steckschlüsselklinge. Für Außensechskant-Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben.

Best.-Nr.					
00588	1,5	1,8	125	4,0	5
00589	2	2,5	125	4,0	5
00590	3	-	125	4,0	5
00591	3,2	-	125	4,0	5
00592	3,5	-	125	4,0	5
00593	4	-	125	4,0	5
00594	4,5	-	125	4,0	5
00595	5	-	125	4,0	5
00596	5,5	-	125	4,0	5



U759 00 SYSTEM 4 Bithalter. Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Best.-Nr.					
09195	4,0	135	4,0	9	1

Wiha Info



Praktisch und platzsparend:
Passende Klinge auswählen –
in den Griff einstecken – fertig!