



Markeringschildjes, bedrukt met thermotransferprinter

TIPTAG - UV-bestendige Tiptag's, polyurethaan

Deze Tiptag's zijn ontwikkeld om bekabeling te markeren en kunnen worden bevestigd met bundelbanden tot 4,7 mm breed (Q50-, T50- en T80-serie).

Printers: TT430 en TT4000+

Tonerband: TTRC+

Software: TagPrint Pro


Hoofdkenmerken

- TIPTAG-markeringsplaatjes, polyurethaan
- zeer flexibel en robuust materiaal
- voor grote bundelingen
- voor bundelbanden met een maximale breedte van 4,7 mm
- printen middels TT430 of TT4000+ voor de beste resultaten
- levering op rol, voorgeperforeerd
- vlamvertragend
- weersbestendig
- slijtvast
- goed bestand tegen chemicaliën
- afwijkende lengten en andere kleuren op aanvraag leverbaar



De opdruk is in duurzaamheid vergelijkbaar met die van een tatoeage.

MATERIAAL	Polyurethaan (PUR)
Gebruikstemperatuur	-65 °C tot +120 °C, met tussenpozen +150 °C
Brandbaarheid	zelfdovend, UL94 V0 (3 mm)
Aanbevolen tonerband	TTRC+



TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TTAGPU11X65YE	65,0	11,0	190 st.	geel (YE)	556-25019
TTAGPU11X65WH	65,0	11,0	190 st.	wit (WH)	556-25012
TTAGPU15X65YE	65,0	15,0	190 st.	geel (YE)	556-25011
TTAGPU15X65WH	65,0	15,0	190 st.	wit (WH)	556-25007
TTAGPU11X100YE	100,0	11,0	125 st.	geel (YE)	556-25020
TTAGPU11X100WH	100,0	11,0	125 st.	wit (WH)	556-25021
TTAGPU15X100YE	100,0	15,0	125 st.	geel (YE)	556-25010
TTAGPU15X100WH	100,0	15,0	125 st.	wit (WH)	556-25006

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.