

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Gleitlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159261



BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	10,2 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	70 kg	Feststeller Rückstellung	manuell
Bereifung	TPE	Fadenschutz	nein

Rad-Ø	100 mm	Gesamthöhe	121 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert
Radlager	Gleitlager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Befestigungselement	Rückenloch	Farbe Reifen	grau
elektrisch leitend	nein		