

FLOOR 2


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN


	FLOOR 2 LINEAR	FLOOR 2 RADIAL
Artikelnummer	9226	9227
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium	
Maße	Höhe: 1.200 mm–1.900 mm	
	Ausladung: 100 mm–800 mm	Ausladung: 100 mm–700 mm
	Fußplatte (B × T × H): 380 mm × 380 mm × 8 mm	Fußplatte (Ø): 380 mm × 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff	
Gewicht	11,5 kg	
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n): Lichtquelle Nr. 36931, Energieeffizienzklasse D (Reg. 1314008)	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	III ⚡	
Leuchtmittel		
LED	kalt-weiße & warm-weiße LEDs	
Leistungsaufnahme	kalt-weiß 9,45 W Boost 14,3 W	
Nennlichtstrom	kalt-weiß 945 lm Boost 1.290 lm	
Beleuchtungsstärke	> 1.000 Lux bei 110 cm Höhe	
Lichtausbeute	kalt-weiß 100 lm/W Boost 90,5 lm/W	
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <-----> 6.500 K	
Farbwiedergabe-Index	≥ 80	
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur	
Brenndauer	über 50.000 Stunden	
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W	
Nennspannung	12 V DC	
VITACORE®		
Bedienung	per VITACORE® Elektronik	
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos	
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin	
Boost-Funktion AN/AUS	für max. kalt-weiße Beleuchtung	
Automatische Abschaltfunktion	nach 4 Stunden (deaktivierbar)	
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Kunststoff	
USB-A Ladeanschlüsse	2x max. 1A	
Netzteil		
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker	
Kabellänge	AC 1,2m DC 1,8 m	
Leistungsaufnahme	100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A	
Leistungsabgabe	max. 13,5 V DC, 54 W	

TECHNISCHE ANSICHT


FLOOR 2 LINEAR
9226



FLOOR 2 RADIAL
9227



LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE



Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu