


Adatlap

Termékmegnevezés	DAL
Rövid leírás	Mennyezeti betondoboz, halogénmentes
Tulajdonságok	beépített M5 sárgarézbetéttel min. 55 mm szárhosszúságú csillárkampóhoz, max. terhelhetőség 100 N, 4 csavarházzal, 60 mm szabvány csavartávolság, 70,4 mm beépítési magasság, 4 db max. Ø 25 mm csőbevezetés, DALT 60 főrész, BFD 60 rögzítőfedél
Szín	narancs, hasonló RAL 2004 kék, hasonló RAL 5005



Halogénmentes
igaz

Védettség
IP30

Cikkszám	Méreték	Kiscsomag	Nagycsomag
026 305	Ø 60 x 72 mm	5 db	50 db

Ajánlott felhasználások

Terület	
Kitörhető kábelbevezető	igaz
Tömítőmembrán kábelbevezető	hamis
Csőcsonk	hamis
Lépcsős gumimembrán kábelbevezető	hamis
Készülék rögzítés módja	csavar
Csillárkampóhoz	igaz
Csőcsatlakozás	nincs
Rögzítőfüllel	hamis
Funkciómegtartó	nincs

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	egyes
Forma	kör
Szerelés módja	beton
Csavarokkal	hamis
Forgatható gyűrűvel felszerelve	hamis
Sorolható	hamis
Felszerelve	nincs
Fedélrögzítés	pattintós
Anyag	PE