


Adatlap

Termékmegnevezés	SALR GR
Rövid leírás	Merev alumínium cső (Al Mg Si 0,5-F22), menet nélkül
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy hidegtűrés
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44561



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
nehéz (4. osztály)	nehéz (4. osztály)	-45 / +250 °C	L3

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
035 250	20 mm	17,5 mm	3 m / 15 m / 1755 m
035 251	25 mm	22 mm	3 m / 15 m / 1260 m
035 252	32 mm	29 mm	3 m / 15 m / 750 m
035 253	40 mm	37 mm	3 m / 15 m / 420 m
035 254	50 mm	46,9 mm	3 m / 15 m / 270 m
035 255	63 mm	58,8 mm	3 m / 15 m / 225 m
035 458	16 mm	13,5 mm	3 m / 15 m / 3300 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	hamis
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Felszerelés gépekre	igaz
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	igaz
Fára szerelés	igaz
Üreges fal	igaz
Alkalmas föld alatti elhelyezésre	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Kivitel	Merev nem menetes
Felület	kezeletlen
Anyag fajtája	egyéb
Anyag	Alumínium

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.