

Multi-Digit Pro + Alles in Einem



TECHNISCHE DATEN	MULTI-DIGIT PRO +	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG MULTI-DIGIT PRO +
			ARTIKEL-NR. 600010
Arbeitsbereich Neigung	4 x 90°	<ul style="list-style-type: none"> · Gleichzeitige Anzeige von Winkel und Neigung · Unterschiedliche Signaltöne bei Annäherung an 0° / 90° sowie Dauerton bei 0° / 90° · Richtungspfeile bei Neigung · Möglichkeit, eine individuelle 0°-Position zu definieren (im gesamten Winkelbereich) · Ablesewert dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird · 180° drehbares Display · Laserstrahl zur Verlängerung des Arbeitsbereiches · HOLD-Funktion zur Speicherung des Messwertes · Displaybeleuchtung · Magnetische Bodenfläche Befestigung an Metallteilen · 1/4"-Gewinde · 180°-Arretierung zur Verlängerung auf 1 m · Schenkel kann in jeder Position arretiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> · Gepolsterte Tasche · Batterien
Auflösung	0,1° / 0,1 %		
Genauigkeit Neigung	bei 0° und 90° = ± 0,1° bei 1° – 89° = ± 0,2°		
Anzeige	°, %, mm / m, in, ft		
Messbereich Winkel	0° – 180°		
Auflösung	0,1° / 0,1 %		
Genauigkeit Winkel	± 0,1°		
Arbeitsbereich Laser	20 m		
Genauigkeit Laser	± 0,5 mm / 1 m		
Wellenlänge / Laserklasse	650 nm / 2		
Stromversorgung	3 x AA Alkaline		
Betriebsdauer	ohne Laser 48 h mit Laser 20 h		
Temperaturbereich	-10 °C bis +45 °C		
Gewicht (inkl. Batterien)	1,3 kg		
Abmessungen	520 x 63 x 30 mm		
Länge aufgeklappt	1000 mm		