

Artikelnummer: 129825

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met roosterwand, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Rooster-plateauwagen, 1000 x 600 mm: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Draadgaas met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails. Alle vakwerkmuren zijn afneembaar.

- Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm
- Buitenafmetingen: B 1120 x D 600 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 30 kg

