

Artikelnummer: 72947

Kurzbeschreibung: Schaarheftafel CRD 200, draagvermogen 200 kg



Langbeschreibung: Edmolift heftafels C-model: Schaarheftafel C-model, draagvermogen van 200 tot 2000 kg voor prijsbewuste kopers. Voordelig dankzij grote serieproductie. Bewezen kwaliteit in het dagelijkse, 8-uurs gebruik.

Specificaties:

- Hydraulische cilinders met verchroomde zuigerstangen
- PLC-besturing met programmeerbare functies, veiligheidsklasse IP 54
- Stuurspanning 24 VDC
- Bedieningselement voor heffen en dalen met dodemansfunctie, "omhoog-", "omlaag-", noodstopchakelaar met vergrendelingsfunctie, veiligheidsklasse IP 65, kabel voor bedieningselement 3 m lang
- Omlopend veiligheidsframe met afknelfunctie, mechanisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, elektromagnetisch ventiel tegen leidingbreuk in de cilinders, inspectiesteunen, overdruk- en daalventiel, daalsnelheid instelbaar, constructie en vervaardiging vlg. EN 1570
- Platform en onderstel in signaalblauw (RAL 5005), scharen of bewegende delen in signaalaranje (RAL 2010)
- Onderhoudsarme glijlagers in de scharen
- Ook geschikt voor putinbouw!

Speciale uitvoeringen, heftafels met dubbele of tandem- schaarconstructie en omvangrijk toebehoren op aanvraag leverbaar!

Model CRD 200 (met dubbele scharen)

- draagvermogen: 200 kg
- bouwhoogte: 280 mm, hefhoogte: 1170 mm, totale hoogte: 1450 mm
- heftijd: ca. 12 sec.
- vermogen: 0,37 kW
- gewicht: ca. 85 kg

