



»»» **U**CLEAN



ICH BIN DEIN

STAR

FÜR DAS **HANDWERK**

„Dein vielfältiger Partner für den universellen Einsatz.
HOL DIR DEINEN STAR - NSG uCLEAN!“



Die neue Starmix Saugerserie NSG uClean

BEWÄHRT

★ Rüttelautomatik und Steckdose

DEIN NUTZEN:

- saubere Filter für optimalen Arbeitsfluss und Arbeitsergebnisse
- Zeitersparnis durch Einschaltautomatik an der Elektrowerkzeugdose

LEISTUNGSSTARK

★ Schnellläufermotor

DEIN NUTZEN:

- bis zu 20 % mehr Performance
- deutlich höherer Volumenstrom und Unterdruck mit der gleichen Wattleistung
- Lebensdauer von > 800 Stunden

INTELLIGENT

★ SMART STOP – ein Teil, 3 Funktionen (20I- und 32I-Geräte)

DEIN NUTZEN:

- Fuß-Feststellbremse für einen sicheren Stand (auch auf schrägen Flächen)
- Handgriff für einfaches Entleeren des Behälters
- Fahrschutz mit Rampenfunktion zur einfachen Überwindung von Hindernissen

KOMFORTABEL

★ Ergonomie & Features

DEIN NUTZEN:

- Ergonomischer Tragegriff, ausgebildet als optimale Schlauchaufwicklung, ermöglicht einhändigen Transport
- Haken für einfache Kabelaufwicklung mit Steckerarretierung
- Bis zu 6 Aufnahmepositionen für wackelfreie Fixierung des Zubehörs
- Große Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile
- Schnelles und einfaches Wechseln der Anschlussleitung (zwei Schrauben)
- 2 Parkpositionen für Düsen
- Einfache Bedienung durch Wippschalter

INNOVATIV

★ Blasfunktion

DEIN NUTZEN:

- Saugen und Blasen mit 2 Schläuchen in einem Arbeitsschritt möglich, z. B. beim Ecken ausblasen oder Schmutz aus Ritzen
- bis zu 215 km/h stark

NSG „uClean“ Serie

Neue Technik und clevere Details

Die NSG „uClean“ Serie basiert auf dem anspruchsvollen Starmix Technologie- und Qualitätsniveau „Made in Germany“. Ziel war es einen Universalsauger zu entwickeln, der neue Maßstäbe in Leistung, Ergonomie, komfortabler Bedienung und Arbeitsfreude durch intelligente Details setzt. Das Ergebnis: Top Leistung, ergonomisches, attraktives Design mit vielen Features die begeistern!



Leistungsstarker Schnellläufermotor
mit bis zu 20 % mehr Leistung



Schlauchfixierung
beste Schlauchfixierung am Markt



Blasfunktion
bis zu 215 km/h stark



Hochwertige Behälter
mit bis zu 20 % mehr Nettovolumen und schlagfester Fahrtraverse



Automatische Filterabreinigung*
schnell und gründlich



Verbesserte Zubehöraufbewahrung
Komplettes Zubehör am Sauger fixierbar!



SmartStop*
(1 Multifunktionselement, 3 Funktionen)

- Bremse
- Rampe
- Entleer-Griff

* nur bei ausgewählten Geräten, siehe Übersicht

Starmix Qualität

Made in Germany

Sicherheitssauger von Starmix -



★ für jede Aufgabe den besten Sauger

★ **Staubklasse L (leicht)**

Diese Stäube haben Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) von $> 1 \text{ mg/m}^3$. Bei Saugern für die Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt weniger als 1 %.

- Es gibt keine speziellen Entsorgungsvorschriften.
- Es ist keine Messung der Luftgeschwindigkeit erforderlich.

★ **Arbeiten mit Starmix: viel Auswahl, viele Vorteile**

Neben der Vermeidung von Stäuben in der Umgebungsluft bieten Starmix Sauger viele weitere Vorteile.

Nur einige Beispiele:

- Einfache und selbsterklärende Bedienung.
- Schützt die Elektrowerkzeuge vor extremer Verschmutzung.
- Einfachere Arbeitsvorbereitung, da kaum Abschottung oder Einhausung nötig.

Gerätesteckdose

mit Ein-/Ausschaltelektronik

ADL- und ARDL Geräte



A-Stellung des Kippschalters: beim Ein-/Ausschalten des Elektrowerkzeuges wird der Sauger automatisch mit ein- bzw. ausgeschaltet.

★ der Arbeitsaufwand wird verringert, da ein zusätzliches Ein-/Ausschalten des Saugers entfällt.


★ der Sauger läuft nur so lange wie er tatsächlich gebraucht wird. Das spart Energie.

★ der Aktionsradius wird deutlich verlängert.

Automatische Filterabreinigung

nur ARDL Geräte



 -Stellung des Kippschalters: die Filterabreinigung startet automatisch beim Einschalten des Elektrowerkzeuges.

★ Bei zugesetzten Filtern leuchtet die Kontrolllampe auf und die Abrüttelung setzt nach Abschalten des Elektrowerkzeuges ein.

★ Nach der Abreinigung steht wieder konstant hoher Luftstrom zur Verfügung.

★ Durch längere Filterstandzeiten entstehen deutlich reduzierte Systemkosten.

HANDWERKERSAUGER

NSG „uClean“ Serie

Für den Handwerker

Elektrowerkzeugsauger für den universellen Einsatz in der Industrie, Werkstatt oder auf der Baustelle. Für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und Montagearbeiten bei geringer bis normaler Staubentwicklung.



NSG uClean ADL-1420 EHP
ohne Filterabreinigung, für geringe bis normale Staubentwicklung, 20l-Behälter

NSG uClean ADL-1432 EHP
ohne Filterabreinigung, für geringe bis normale Staubentwicklung, 32l-Behälter

NSG uClean ADL-1445 EHP
ohne Filterabreinigung, für geringe bis normale Staubentwicklung, 45l-Behälter

Artikel-Nr.

016306

016313

016337

Im Lieferumfang enthalten

Zubehörset

*EHP Art.-Nr. 016542

*EHP Art.-Nr. 016542

*EHP Art.-Nr. 016542

Zusatzfilter

1 × FSS 1200 (Schaumstoff)

1 × FSS 1200 (Schaumstoff)

1 × FSS 1200 (Schaumstoff)

Filterbeutel

1 × FBV 20
Art.-Nr. 434827 (5 Stück)1 × FBV rd 30-35
Art.-Nr. 442761 (5 Stück)1 × FBV 45-55
Art.-Nr. 435039 (5 Stück)

Ausstattung

Hauptfilter

FPP 3600 (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Art.-Nr. 415109FPP 3600 (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Art.-Nr. 415109FPP 3600 (Polyester)
Staubrückhaltevermögen: 99,9 %
Art.-Nr. 415109

Impuls-Filterabreinigung

nein

nein

nein

Gerätesteckdose

ja

ja

ja

Drehzahlsteller

stufenlos

stufenlos

stufenlos

Filter-Kontrollleuchte

nein

nein

nein

Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung

ja

ja

ja

Parkposition

ja

ja

nein

Kippfahrgestell

nein

nein

nein

Sanftanlauf / Nachlauf

ja / ja

ja / ja

ja / ja

Wasserstandserkennung

ja

ja

ja

Antistatisch vorbereitet

ja

ja

nein

Räder und Rollen gummiert

nein

nein

ja

SmartStop

ja

ja

nein

Zubehördepot

ja

ja

ja

Fahrbügel

nein

nein

ja

Blasfunktion

ja

ja

ja

Technische Daten

Leistungsaufnahme (max.)

Watt

1400

1400

1400

Volumenstrom (max.)

l/s

69

69

69

Unterdruck (max.)

mbar

259

259

259

Behältervolumen (max.)

l

20 / 16 / 10

32 / 28 / 21

45 / 40 / 33

Brutto-Staub-Wasser

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

Lautstärke

db(A)

72

72

72

Abmessungen

L × B × H

43 × 39 × 55 cm

43 × 39 × 64 cm

47 × 48 × 79 cm

Gewicht

kg

8,5

8,6

12,8

Netzleitungslänge

m

8 (PVC), rot

8 (PVC), rot

8 (PVC), rot

Aktionsradius

m

11,2 – 12,2

11,2 – 12,2

11,2 – 12,2

★ Lieferumfang:

*Zubehörset EHP
(Elektrowerkzeuge Profi)



Art.-Nr. 016542

Ausstattung

1 × Saugschlauch*, ø 35 mm × 3,2 m

Art.-Nr. 413228

1 × Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber,

Art.-Nr. 424804

2 × Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)

Art.-Nr. 424859

1 × Fugendüse (22 cm lang)

Art.-Nr. 417011

1 × Gummidüse (23 cm lang)

Art.-Nr. 425696

1 × Düse BG Bau

Art.-Nr. 440941



NSG uClean ARDL-1432 EHP
mit automatischer Filterabreinigung, für normale Staubentwicklung, 32l-Behälter
016344



NSG uClean ARDL-1435 EHP
mit automatischer Filterabreinigung, für normale Staubentwicklung, 35l-Behälter
017372



NSG uClean ARDL-1445 EHP
mit automatischer Filterabreinigung, für normale Staubentwicklung, 45l-Behälter
016351



NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG
mit automatischer Filterabreinigung, Kippfahrgestell und 55l-Behälter
016375

*EHP Art.-Nr. 016542	*EHP Art.-Nr. 016542	*EHP Art.-Nr. 016542	*EHP Art.-Nr. 016542
1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)	1 x FSS 1200 (Schaumstoff)
1 x FBV rd 30-35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)	1 x FBV rd 30-35 Art.-Nr. 442761 (5 Stück)	1 x FBV 45-55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)	1 x FBV 45-55 Art.-Nr. 435039 (5 Stück)
FPPR 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 413464	FPPR 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 413464	FPPR 7200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 413372	FPPR 7200 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 % Art.-Nr. 413372
ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen	ja, in den Arbeitspausen
ja	ja	ja	ja
stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	nein	nein
nein	nein	nein	ja
ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
ja	ja	ja	ja
ja	ja	nein	ja
nein	ja	ja	ja
ja	nein	nein	nein
ja	ja	ja	ja
nein	nein	ja	ja
ja	ja	ja	ja
1400	1400	1400	1400
69	69	69	69
259	259	259	259
32/28/21 Kunststoff	35/30/23 Edelstahl	45/40/33 Kunststoff	55/50/43 Edelstahl
72	72	72	72
43 x 39 x 64 cm	46 x 44 x 70 cm	47 x 48 x 79 cm	58 x 50,5 x 97,5 cm
9,6	11,1	13,3	20,3
8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot	8 (PVC), rot
11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2

★ **Optionales Zubehör:**

Antistatik-Schlauch



- 1 x Schlauch AS, ø 35 mm x 3,2 m
Art.-Nr. 414164
- 1 x Schlauch AS, ø 35 mm x 5,0 m
Art.-Nr. 426563

FPN 3600 NANO



- 1 x nanobeschichtete Faltenfilterpatrone
Staubrückhalt: 99,9% zum Saugen von Industriestäuben, Sägemehl Mauer-, Bohr-, Frässtaub und vergleichbaren Stoffen. Doppelte Staubaufnahmemenge wie FP3600. Spezielles nanobeschichtetes Cellulosematerial mit herausragendem Abscheidungsgrad. Für Geräte ohne Rüttler geeignet. Art.-Nr. 400686

Produkttester

Getestet und für sehr gut befunden

Die NSG „uClean“ Serie ist Dein universeller Partner für den Arbeitsalltag. Egal ob Montagearbeiten mit Beton, Stein und Zement auf der Baustelle oder für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen in der Werkstatt: bei geringer und mittlerer Staubentwicklung sowie nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben ist der uClean ideal geeignet. Deine Kollegen haben intensiv getestet und sind begeistert:

mittlere Staubemission



Wolfgang D. über den neuen NSG uClean ADL-1420 EHP:

„Klein, leicht und handlich ist der uClean 1420. Perfekt, um ihn auch bei Arbeiten auf dem Dach mitzunehmen. Ideal für die Reinigung von Flächen, Ecken und Fugen, aber auch für kleinere Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug. Den hab ich ab sofort immer dabei!“

Tim K. über den neuen NSG uClean ARDL-1432 EHP:

„Der neue uClean hat eine super Saugleistung, da staubt nichts mehr, der Arbeitsbereich bleibt sauber, es sind kaum zusätzliche Reinigungsarbeiten auf der Baustelle notwendig. Schlauch und Zubehör sind immer sicher am Gerät befestigt. Es ist alles dabei um schnell nacheinander die unterschiedlichsten Arbeiten zu erledigen. Ein wirklich gelungener Sauger.“



Starmix-Gesamtprogramm

Innovative Top-Produkte aus einer Hand

Sauger, Händetrockner, Haartrockner und Kehrmaschinen auf Basis modernster Technologie sind die Grundlage unserer Produktion. Wir legen großen Wert darauf, innovative Produkte für rationelles, staubfreies Arbeiten und zeitgemäße Hygiene zur Verfügung zu stellen.

HANDWERK



REINIGUNG



SANITÄR



Unterlagen für das Handwerk

Die Nass- und Trockensauger der ISP, ISC- und NSG-Serie bieten Dir überzeugende Lösungen für alle Aufgaben in Handwerk, Gewerbe und Industrie.

Unterlagen für die Reinigung

Mit Starmix Reinigungssaugern und Kehrmaschinen findest Du für jeden Anwendungsbereich die optimale Lösung: egal ob privat oder für die professionelle Nass-/Trockenreinigung.

Unterlagen für Sanitär

Das breiteste Programm komfortabler, leistungsfähiger und wirtschaftlicher Hände- und Haartrockner sowie ausgesuchte Hotel-Accessoires.

Kontakt

ELECTROSTAR GmbH
 Stuttgarter Str. 36
 73262 Reichenbach/Fils
 Telefon: +49 (0) 7153/982-0



Kundendienstwerkstätten im Überblick. Weitere Infos zur Abwicklung im Reparaturfall.

Vertrieb Inland
 Telefon: +49 (0) 7153/982-300
 Telefax: +49 (0) 7153/982-307
 E-Mail: info@starmix.de

Vertrieb Export
 Telefon: +49 (0) 7153/982-100
 Telefax: +49 (0) 7153/982-348
 E-Mail: infoe@starmix.de



Download aller Serienflyer und mehr Informationen unter www.starmix.de!

Ihr Fachhändler: