


Datenblatt Artikel 783150

Fahrregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x1405mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 18 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.405 mm



EAN	4007228783155
Breite	1030
Mindest.Best.	1
Länge Pal	0
Best.einheit	Stück
brutto Kg	45,95
Btl in Karton	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Bruttogewicht VE Kg	45,95
Kartons pro Lage	0
Volumen m3	0
Zolltarif	94032080
Breite Pal	0
Farbe	lichtgrau
Höhe	1405
VE	1
Tiefe	0
Lagen	0
netto Kg	45,95
Höhe Pal	0
Stück / Lage	0
Summe Kartons	0