



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan CLASSIC 10 liter, zwart, HD-PE, bijzonder zware kwaliteit voor benzine en diesel

- gemaakt volgens de vroegere RKK-toelatingsregeling
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- TÜV-geteste productie, robuust en ongevoelig voor stooteffecten
- Geschikt voor E10, geen roestdeeltjes en lagere temperatuur geleiding in vergelijking met metalen kannen
- antistatisch materiaal / oppervlakteweerstand  $10^4 - 10^5$  ohm
- incl. uitloopbuis en onverliesbare schroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Toelatingsnr. 01/BAM/3.10/2/85
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=164 mm, b=breedte=333 mm, h=hoogte=324 mm

## Informatie:

### Artikel

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer           | <b>812300</b>        |
| GTIN                    | <b>4007228700701</b> |
| Douanetarief            | <b>39233090</b>      |
| Verpakkingseenheid (PU) | <b>5</b>             |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Kleur          | <b>zwart/grijs</b>     |
| Volume in L    | <b>10</b>              |
| Gewicht (kg)   | <b>1,06</b>            |
| D x B x H (mm) | <b>164 x 333 x 324</b> |

### Buitenverpakking

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | <b>5</b>               |
| D x B x H (mm)    | <b>790 x 340 x 355</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Brutogewicht VE kg | <b>5,811</b> |
|--------------------|--------------|

### Pallet

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | <b>18</b>               |
| Aantal lagen     | <b>6</b>                |
| D x B x H (m)    | <b>1,2 x 0,8 x 2,28</b> |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kartonnen dozen per laag | <b>3</b>       |
| Gewicht (kg)             | <b>124,598</b> |