

# ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13 - C14 M, fusible 10A, Aluminium, 2,0 m

<b>Numéro d'article</b>	19.07.1629
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	19.07.1629
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049610910



**Bâti de prises 19" avec fusible 10A 8x connexion C13 et câble d'alimentation C14, fusible 10A, 1U, pour installation dans des armoires 19", équerres de montage incluses.**

- Prise multiple 19", 1UH, pour armoire 19", avec pattes de fixation
- Prises inclinées à 90°
- Profile en aluminium anodisé
- Fil: 2,0m H05VV-F 3G 1,0mm<sup>2</sup>, noir
- Charge maximale: 10A 2300W
- Couleur: ALU / gris clair RAL 7035
- Longueur: 440mm

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Prise multiple
Couleur	Aluminium
Longueur	2 m
Fonction	Prise multiple 19"

Forme de construction	19" Rack
Charge maximale	2300W
Tension maximale	250V AC
Interrupteur on/off	non
Nombre de sorties / angle	8 / 90°
Triage des sorties	En ligne
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 0x 44 mm
Poids	0,88 kg
Matériel (boîtier)	Aluminium
Couleur (boîtier)	Aluminium
Câble de raccordement	H05VV-F 3G 1mm <sup>2</sup>
Prise de raccordement	IEC320 C14