



## Hand-Hebelpumpe

Für dünnflüssige Mineralöle.

- Aus Zinkdruckguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>470 - 890</b>
max. Viskosität mPas	500
max. Förderleistung Liter/Hub	0,35
	206147
	---



## Hand-Kurbelpumpe

Für Diesel, Heizöl EL/L, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle.

- Aus Grauguss
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>470 - 920</b>
max. Viskosität mPas	2000
max. Förderleistung Liter/ Umdrehung	0,15
	206148
	---



## Hand-Kolbenpumpe

Für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle, mit Nachtröpficherem Auslauf.

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2" Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>840</b>
max. Viskosität mPas	2000
max. Förderleistung Liter/Hub	0,25
	510492
	---



## Hand-Kolbenpumpe

Für Diesel, Kraftstoffe (AI-III), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, unverdünntes Kühlerfrostschutzmittel

- Aus Aluminium
- Doppelwirkend
- Starres Saugrohr
- Fassverschraubung 2" Gewinde
- ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>840</b>
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter/Hub	0,35
<b>Pumpe (ohne Schlauch)</b>	<b>149130</b>
	---

**Direkt mitbestellen**  
Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmen, Knickschutzfeder. 510481 ---



## Hand-Kolbenpumpe

Für Benzin, Heizöl, Diesel und Motorenöle.

- Aus Zinkgusslegierung
- Fassverschraubung 2"-Gewinde

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>840</b>
max. Viskosität mPas	20
max. Förderleistung Liter/Hub	0,25
<b>Pumpe (ohne Schlauch)</b>	<b>510459</b>
	---

**Direkt mitbestellen**  
Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmen, Knickschutzfeder 510481 ---



## Hand-Fasspumpe

Für brennbare Flüssigkeiten, elektrisch leitfähig, nicht für Aceton geeignet.

- Mediumberührte Teile aus Edelstahl und PTFE
- Fassanschluss als Zubehör erhältlich

<b>Tauchtiefe mm</b>	<b>360</b>	<b>570</b>	<b>910</b>
max. Viskosität mPas	500	500	500
max. Förderleistung Liter/Hub	0,22	0,35	0,56
<b>mit Auslaufschlauch</b>	<b>200979</b>	<b>200980</b>	<b>200981</b>
<b>mit Auslaufbogen</b>	<b>200982</b>	<b>200984</b>	<b>200985</b>
	---	---	---

**Direkt mitbestellen**  
Schlauchgarnitur elektrisch leitfähig, 1,5 m Schlauch, DN19, Auslauf-Krümmen, Knickschutzfeder 510481 ---



## Antistatik-Set

Erdungskabel zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung.

**Bestehend aus:**

- 1 Kupferkabel, 1,3 m lang, mit 2 Klemmzangen
- 2 Kupferkabeln, 3,0 m lang, mit Kunststoffisolierung schwarz/rot und 2 Klemmzangen
- 1 Kunststoffkoffer, B x Tx H 230 x 50 x 190 mm

200988 ---



## Universal-Adapterset

5 Adapter für nahezu alle in Europa gängigen Fässer- (MA S70 x 6 und TS S56 x 4) und Kanistergewinde (DIN 51, 61, 71) auf 2"-Gewinde.

205536 ---

## Direkt mitbestellen

**[1] Messing-Fassverschraubung, vernickelt** für brennbare Flüssigkeiten

- R2" Stahlfeingewinde, innen

200986 ---

**[2] Fassverschraubung** gasdicht

- Aus Messing, vernickelt, Dichtung FKM
- R2" Stahlfassgewinde
- Rückschlagventil mit Anschluss 1/8"

200987 ---

