


KERN NFB 1.5T0.5LM

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Durchfahrwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1850 x 1510 x 350 mm
Bruttogewicht:	232 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	153 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1800 x 1400 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	2,500 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen² s

Empfohlenes Justiergewicht:	1500 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 kg
Reproduzierbarkeit:	500 g
Tarierbereich:	-1,500 t
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	500 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	10 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----

KERN NFB 1.5T0.5LM



Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und Eichzulassung [M]

Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigerät:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Metall lackiert
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1200 x 1200 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTIC



FACTORY

