

Datenblatt

Dachhaken geschweißt höhenverstellbar (1.4016)

Dachhaken Grundplatte geschweißt und Bügel höhenverstellbar in der Edelstahlgüte 1.4016. Rostfrei mit guter Korrosionsbeständigkeit. Mit Flexibel einsetzbar durch Bügel Verstellmöglichkeit.

Eckdaten:

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Material: | Edelstahl |
| ▪ Güte: | 1.4016 |
| ▪ Gewicht: | ca. 0.75 kg |
| ▪ Grundplatte: | 60 x 150 x 5 mm |
| ▪ Lochgröße: | Ø 9 mm |
| ▪ Steglänge Mittelteil: | 120 mm |
| ▪ Bügelhöhe verstellbar: | 110 - 130 mm |
| ▪ Gesamtlänge: | 171 mm |
| ▪ Ziegeltyp: | Formziegel, Dachpfannen, -steine |
| ▪ Dachart: | Schrägdach, Steildach ab ca. 20 ° Dachneigung |

Befestigung:

- Wird am Sparren befestigt, mit min. 2 Tellerkopfschrauben. Passend zur Sparrenstärke wählen.
 - M8 x 80
 - M8 x 100
 - M8 x 120