

Artikelnummer: 129825

Kurzbeschreibung: Gitter-Stirnwandwagen, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Gitter-Stirnwandwagen, 1000 x 600 mm: Stahlrohr (a'Éœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
1120 x T 600 mm
Schiebegriffhöhe: 990 mm
Tragkraft: 500 kg
Eigengewicht: 30 kg



Au ssenma ss: B

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Wandhöhe: 500 mm

Rad a'Éœ: 200 mm

EAN/GTIN: 4250448500501