

**AXOR Starck Organic**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat**  
Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **12426140**



## Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Fliesenrandarmatur, Handbrause, Secuflex Schlauchgarnitur
- Ausladung 190 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche
- Strahlart Armatur: Laminarstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 17 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Fliesenrandmontage


## Technologie




**AXOR Starck Organic**  
**4-Loch Fliesenrandarmatur mit Thermostat**  
 Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **12426140**



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



## Durchflussdiagramm

