

## AXOR ShowerSolutions Kopfbrause 245/185 1jet

Oberfläche: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **35373140**



### Merkmale

- Brausekopfgröße: 245 x 185 mm
- Strahlart: Rain
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 10,1 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 10,1 l/min
- Funktion ab: 6,2 l/min
- Mindestfließdruck: 0,8 bar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
- Anschlussgewinde G 1/2
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW\_NW-6517DN0390
- P-IX 38291/IIA

### Technologie




### Zertifikate / Nachhaltigkeit



### Produktabbildung



### Maßzeichnung



**AXOR ShowerSolutions**  
**Kopfbrause 245/185 1jet**

Oberfläche: **Brushed Bronze**

Artikelnummer: **35373140**



## Durchflussdiagramm

