

bott

armoire pour produits dangereux

verso

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 525 x 550 mm, porte à battants, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas 1 niveau, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1023 jaune signalisation, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1023 jaune signalisation



Numéro d'article: 232984

armoire pour produits dangereux

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 525 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- porte à battants
- 2 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas 1 niveau
- force par plateau 75 kg
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1023 jaune signalisation
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1023 jaune signalisation
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL1023 jaune signalisation


Détails techniques

type de meuble armoire





type de porte porte à battants

type d'armoire	armoire pour produits dangereux	matériau	acier
hauteur	1000 mm	matériau de finition	soudé
largeur	525 mm	matériau de tablette	acier
profondeur	550 mm	couleur du corps	jaune signalisation // RAL1023
équipement armoire	tablettes	couleur de la face avant	jaune signalisation // RAL1023
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	couleur de la tablette	jaune signalisation // RAL1023
type tablette/niveau	tablette de rétention	surface de corps	finition peinture époxy
type tablette/niveau (dernier ni	1 niveau	surface de face avant	finition peinture époxy
charge tablette	75 kg	surface de tablette	galvanisé
tablette de rétention	non	Poids	33,312 kg

Accessoires

233088		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, hauteur 50 mm, pour armoire largeur x profondeur 525 x 550 mm, pour une charge max. par tabl. de 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes