

Enveloppe chauffante

Convient pour fût 30 litres, couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en Nylon à revêtement en polyuréthane, puissance 200 W, équipé de avec régulateur de température analogique



Numéro d'article: 271870

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût 30 litres
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en Nylon à revêtement en polyuréthane
- hauteur x largeur x profondeur 400 x 1020 x 80 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 200 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	30 l	puissance	200 W
pour fût	fût 30 litres	température jusqu'à	90 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	240 V

matériau couche intérieure	Nylon à revêtement en polyuréthane	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	noir	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	400 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1020 mm	Poids	1,8 kg
profondeur	80 mm		